


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 5302.041**

**Digitální regulátor teploty, s  
displejem, pro regulaci teploty  
vnitřního prostoru rozváděčové  
skříně**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 5302.041 - Digitální regulátor teploty, s displejem, pro regulaci teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně integrovaný do patch panelu 1 U

## Funkce

Obj. číslo	SK 5302.041
Popis výrobku	Včetně upevnění pro připojovací kabel a uchycení popisovacího proužku.
Technické údaje	Třídílný 7segmentový displej Přepínání °C/°F S 1800 mm dlouhým čidlem NTC Dva výstupy relé jako přepínací a spínací kontakt (max. zatížení kontaktu 230 V, 6 A) Libovolně volitelná diference spínání
Barva	RAL 9005
Balení	1 ks
Rozsah regulace	5 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Netto hmotnost	0,66 kg
Brutto hmotnost	0,86 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Popis výrobku	Regulátor teploty s digitálním displejem, 19", RAL 9005