


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.043**

**Kabelová vana, nastavitelná na  
hloubku**

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.



## Funkce

Obj. číslo	DK 5302.043
Popis výrobku	Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže	System profilových lišt VX IT Standard System profilových lišt TX CableNet System profilových lišt TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm – max. 710 mm, v případě alternativního upevnění 415 mm – 615 mm TX CableNet: min. 510 mm – max. 710 mm, v případě alternativního upevnění 415 mm – 615 mm TS IT: min. 510 mm – max. 710 mm, v případě alternativního upevnění 415 mm – 615 mm
Délka	350: 550 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,74 kg

# Funkce

Brutto hmotnost	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Kabelová vana, 19", stavitelná 350-550 mm, RAL 9005