


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052 Kabelový kanál

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - Kabelový kanál pro VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

Funkce

Obj. číslo	DK 5302.052
Popis výrobku	Kabelový kanál pro kryté vedení kabelů. Kdykoliv pohodlný přístup ke kabeláži prostřednictvím kanálového víka upevněného pomocí odnímatelných úchytů. Kanál má kabelové průchodky směrem k vnitřní straně skříně a v zadní stěně kanálu. Můstky pro uchycení kabelů, přiložené ke kanálu, lze nasadit a zaklapnout na kabelové držáky kanálu ve variabilní hloubce, takže podporují vedení kabelů. Kabelový kanál lze alternativně přišroubovat. Pro optimální vedení vzduchu lze kombinovat se sadou kartáčů pro VX IT.
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití náradí Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U Možné řadové propojení zadní stranou k sobě Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch. Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
Technické údaje	Integrované 19" montážní výřezy (1 U): 6 kusů
Materiál	Ocelový plech plast dle normy UL 94-HB
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Kabelový kanál 2 kryty 14 kabelových třmenů, 6 U 10 můsteků pro upevnění kabelů Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly	42 U
Vhodné pro	Nelze kombinovat s 19" profilovými lištami VX IT dynamic

Funkce

Poznámka	Při symetrické vnitřní montáži do typu skříně VX IT nelze kombinovat s 19" profilovými lištami dynamic, při asymetrické vnitřní montáži je možná jednostranná montáž.
Rozměry	Šířka: 109,5 mm Hloubka: 314,5 mm Délka: 1.872 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Data Rack TX CableNet Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm = 2.122 mm
Vhodné pro šířku	800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,2 kg
Brutto hmotnost	9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	Kabelový kanál pro VX IT / TE, 42 U, RAL 9005