

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.154

# Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19")

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.154 - Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pro VX IT

Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.

## Funkce

Obj. číslo	VX 5302.154
Provedení	pro 19" profilové lišty dynamic
Popis výrobku	Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo pro 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.
Výhody	Integrovaný, obousměrný popisek U Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže
Technické údaje	Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E
Oblasti použití	Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT
Materiál	ocelový plech, 2,5 mm
Povrch	Základní barva
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Montážní poloha	vpředu
Možnosti montáže	Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně

# Funkce

Montážní pokyn	Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně
Vhodné pro	Výška: = 42 U = 2.000 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	11,4 kg
Brutto hmotnost	12,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	VX IT montážní lišty 19", Dynamic, 42 U, přední

# Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------