

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167 Příčná traverza

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - Příčná traverza pro VX IT 19" profilové lišty

K upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou, standard, v datových/ serverových skříních VX IT o šířce 800 mm.

Funkce

Obj. číslo	VX IT 5302.167
Provedení	pro 19" profilovou lištu VX IT standard
Popis výrobku	Pro variabilní montáž standardních 482,6 mm (19") profilových lišt do 800 mm širové síťové/serverové skříně.
Výhody	Montáž může být symetrická nebo asymetrická Více místa pro vedení kabelů nebo integraci Liquid Cooling Unit (LCU) u jednostranné, asymetrické (bočně přesazené) instalace Optimální pro integraci palcových profilových lišt pro alternativní vybavení 21", 23" nebo 24" komponenty Pro zvýšení energetické účinnosti integrované klimatizace rozváděče lze oblast okolo palcové montážní roviny zaslepit pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleně tak použít ochlazující se proud vzduchu a redukovat proud odpadního vzduchu
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost	4000 N
Montážní pokyn	Upevnění se provádí přímo ke konstrukci rámu Pro přišroubování profilových lišt k příčným nosníkům jsou nutné přídatné montážní úhelníky pro 19" profilové lišty VX IT 5302169.
Vhodné pro	Šířka: = 800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	3,6 kg

Funkce

Brutto hmotnost	3,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Příčný nosník, pro profilovou lištu VX IT, standard, 482,6 mm (19"), k upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou ve skříních o šířce 800 mm