


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.203**

**Ranžirovací panel pro optické  
kabely, 1 U**

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.203 - Ranžirovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19")

1 U, 4 integrované vodící třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.

## Funkce

Obj. číslo	DK 5302.203
Popis výrobku	4 vodící třmeny pro optická vlákna integrované do předního panelu umožňují optimální ranžírování (max. 48 vláken) jednotlivých vláken se zohledněním minimálních poloměrů ohybu.
Materiál	Panel: ocelový plech Třmen: dvousložkový plast
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,9 kg
Brutto hmotnost	0,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Popis výrobku	Ranžirovací panel pro optické kabely, 19", 1 U, RAL 9005