

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.134

## Datová / serverová skříň VX IT

Stát: 1.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.134 - Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami standard

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech a v třídě ochrany do IP 55.



## Funkce

|                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo     | VX 5303.134                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiál       | Ocelový plech<br>Hliník<br>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm<br>Přední dveře: hliník, 1,25 mm<br>Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm                                                                         |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanosená máčením<br>Vnitřní vybavení: lakovaný<br>Zadní dveře a střecha: základní barva nanosená máčením,<br>strukturovaná prášková barva<br>Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                       |

# Funkce

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva                                               | Rám skříně, zadní dvířka a střeška: RAL 7035<br>Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005<br>Vnitřní vybavení: RAL 9005<br>Rukojeť a závěsy: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozsah dodávky                                      | Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Profilové lišty, 482,6 mm (19")<br>Střešní plech, jednodílný, uzavřený<br>Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný<br>Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)<br>12x spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)<br>25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)<br>Paleta IPPC |
| Rozměry                                             | Šířka: 800 mm<br>Výška: 1.200 mm<br>Hloubka: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Výškové moduly                                      | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výškové moduly                                      | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 150 mm / 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instalation position in 19" area                    | přední a zadní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)               | 520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| upevnění do 19" roviny                              | přišroubované k příčné traverze nahoře a dole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provedení                                           | Standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provedení střechy                                   | jednodílné, plné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provedení s dveřmi vzadu                            | Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provedení s dvířky vpředu                           | Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provedení profilových lišt                          | 19" profilové lišty standard ve VX IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Funkce

|                                                              |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení podlahy                                            | Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný                                                          |
| Provedení 19" rovina (roviny)                                | přední a zadní                                                                                                     |
| Provedení polohy profilových lišt                            | 19" rovina, přední a zadní                                                                                         |
| Zatížitelnost                                                | 8 000 N                                                                                                            |
| Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416 | 8 000 N                                                                                                            |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529                          | IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi                                |
| Kód IK                                                       | IK08                                                                                                               |
| Poznámka                                                     | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace                              |
| Základní materiál                                            | Ocelový plech                                                                                                      |
| Balení                                                       | 1 ks                                                                                                               |
| Netto hmotnost                                               | 78,9 kg                                                                                                            |
| Brutto hmotnost                                              | 90,8 kg                                                                                                            |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                                      | 223,7 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                            |
| Upozornění ke třídě PCF                                      | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby                                            | 94032080                                                                                                           |
| ETIM 9                                                       | EC002499                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                                                   | 27180207                                                                                                           |
| Popis výrobku                                                | VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55                       |

# Schválení

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Schválení

---

Certifikáty

Negative Certificate

Povrch

Stupeň krytí

---

Vysvětlení

Prohlášení výrobce

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK