

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5307.190

## Datová / serverová skříň VX IT

Stát: 17.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.190 - Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, prázdná skříň

VX IT, uzavřená, pro přímé chlazení rozváděče. K objednání bez 19" roviny jako prázdná skříň pro individuální vybavení, v různých velikostech, standardně se stupněm krytí až IP 55.



## Funkce

Obj. číslo	VX 5307.190
Materiál	Ocelový plech Hliník Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm Přední dveře: hliník, 1,25 mm Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Zadní dveře a střecha: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035 Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005 Rukojeť a závěsy: RAL 9005

# Funkce

Rozsah dodávky	Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednoduché, závěsy 130° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Střešní plech, jednoduchý, uzavřený Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Provedení střechy	jednoduché, plné
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, plné, jednoduché, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednoduché, závěsy 180°
Provedení profilových lišt	bez
Provedení podlahy	Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Provedení polohy profilových lišt	bez
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Kód IK	IK08
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	85,6 kg
Brutto hmotnost	95,6 kg

# Funkce

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	235,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT skříň Standard pro síť, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55, bez 19"

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Negative Certificate Povrch Stupeň krytí
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK