

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.050

Skříně pro počítačové systémy

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.050 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.



Funkce

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | PC 5366.050 |
| Provedení | s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou polici |
| Popis výrobku | Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem. |
| Materiál | Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech Rukojeti, dekorativní kryty: plast Zakrytí dveří: hliník Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035 Rukojeť: RAL 7015 Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah dodávky | Skříň, dveře, zadní dveře Podlahové plechy Prosklené dveře, horní Zásuvná přihrádka pro klávesnici Přístrojová police |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 636 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Max. rozměr klávesnice (Š x V x H) | 480 x 70 x 260 mm |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 93,5 kg |
| Brutto hmotnost | 95,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 386,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Popis výrobku | PC skříň VX SE 600x1600x636, IP55, ocelový plech, s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí |

Schválení

| | |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Schválení

Certifikáty

Povrch

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK