


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.150

# Skříně pro počítačové systémy

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.150 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.



## Funkce

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | PC 5366.150   |
| Provedení      | s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou polici  |
| Popis výrobku  | Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem. |
| Materiál       | Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky:<br>ocelový plech<br>Rukojeti, dekorativní kryty: plast<br>Zakrytí dveří: hliník<br>Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo                              |
| Povrch         | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva  |
| General colour | RAL 7035  |
| Barva          | Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035<br>Rukojeť: RAL 7015<br>Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015  |

# Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky                      | Skříň, dveře, zadní dveře<br>Podlahové plechy<br>Prosklené dveře, horní<br>Sklopná přihrádka pro klávesnici<br>Přístrojová police        |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.600 mm<br>Hloubka: 636 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55  |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 12  |
| Type rating podle UL 50E            | Typ 1<br>Typ 12  |
| Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)  | 497 x 50 x 250 mm<br>497 x 60 x 200 mm   |
| Základní materiál                   | Ocelový plech  |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 85,5 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 88 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 373,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF             | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení                       |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002502   |
| ECLASS 8.0                          | 27180501   |
| Popis výrobku                       | PC skříň VX SE 600x1600x636, IP55, ocelový plech, s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou policí |

# Schválení

# Schválení

---

|             |   |
|-------------|---|
| Schválení   | UL + C-UL (listed)                          |
| Certifikáty | Povrch                                      |
| Vysvětlení  | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |

---