

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5381.830

Kryt pro ranžírování kabelů VX IT

Stát: 2.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5381.830 - Kryt pro ranžirování kabelů VX IT

Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalacích LCP.



Funkce

Obj. číslo	VX 5381.830
Popis výrobku	Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň pro doplnění pole studené uličky.
Výhody	Optimální uchovávání kabelových rezerv a strukturovaného kabelového managementu
Oblasti použití	Jako kabelové ranžirovací pole mezi plně osazené datové a serverové skříně Jako prázdné pole pro symetrické vyrovnání studené/teplé uličky při rozdílném počtu LCP ve dvou řadách Jako rezerva/místo pro jednoduchou dodatečnou instalaci LCP
Materiál	Ocelový plech Hliník
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Dveře a střeška: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005

Funkce

Rozsah dodávky	Rám skříně s předními a zadními dveřmi Hliníkové dveře vpředu, uzavřené černou designovou clonou, 180° závěsy Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 3 systémová chassis VX, namontovaná vždy vlevo a vpravo
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.200 mm
Provedení	Kabelová ranžirovací skříň
Poznámka	Pro instalaci na začátku/konci řady skříní je nutná bočnice
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	69,4 kg
Brutto hmotnost	84,4 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	VX IT kabelová ranžirovací skříň, 300x2000x1200

Schválení

Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě