

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

**Vzduchové deflektory pro TS IT 19"
profilové lišty**

Stát: 24.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.835 - Vzduchové deflektory pro TS IT 19" profilové lišty

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.



Funkce

Obj. číslo	DK 5501.835
Popis výrobku	S kartáčovou lištou po celém obvodu pro bezkolizní oddělení u instalovaných kolejnících systémů na vnější montážní rovině.
Oblasti použití	K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
Materiál	Ocelový plech Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 vertikální kryty 2 horizontální kryty 4 kartáčové lišty 4 kusy celulózové PU pěny Včetně upevňovacího materiálu 6 slepých panelů, 1 U
Montážní pokyn	Vertikální clony s kartáčovou lištou lze pro oddělení namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" profilové lišty. Montáž horizontálních clon s kartáčovými lištami je možná jen na předních 19" profilových lištách.

Funkce

Vhodné pro	Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,74 kg
Brutto hmotnost	9,2 kg
Číslo celní sazby	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	Vzduchová přepážka 800x2200 RAL 9004