


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Nosný plech ventilátoru

Stát: 18.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Nosný plech ventilátoru pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Vždy podle provedení pro aktivní ventilaci VX IT, TS IT nebo TE 8000.



Funkce

Obj. číslo	DK 5502.025
Popis výrobku	Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory.
Oblasti použití	K použití ve výřezu integrovaném do střešního plechu
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka 2 ventilátory 1 regulátor teploty Přívodní kabel, otevřený Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 340 mm Výška: 59 mm Hloubka: 550 mm
Poznámka	Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TS IT Šířka: 800 mm 800 mm 800 mm Hloubka: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Balení	1 ks
Brutto hmotnost	4,8 kg
Číslo celní sazby	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Popis výrobku	DK Ventilátorová jednotka, k vložení do střešního plechu, vč. 2 ventilátorů, lze rozšířit na max. 6 ventilátorů, ŠVH: 340x59x550 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK
------------	-----------------------