

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.101 Kabelový kanál

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.101 - Kabelový kanál pro TS IT

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.



## Funkce

Obj. číslo	DK 5502.101
Popis výrobku	Kabelový kanál pro kryté vedení kabelů. Kdykoliv pohodlný přístup ke kabeláži prostřednictvím kanálového víka upevněného pomocí odnímatelných úchytů. Kanál má kabelové průchodky směrem k vnitřní straně skříňe a v zadní stěně kanálu. Můstky pro uchycení kabelů, přiložené ke kanálu, lze nasadit a zaklapnout na kabelové držáky kanálu ve variabilní hloubce, takže podporují vedení kabelů. Kabelový kanál lze alternativně přišroubovat. Pro optimální vedení vzduchu lze kombinovat se sadou kartáčů pro TS IT.
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U Možné řadové propojení zadní stranou k sobě Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch. Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
Materiál	Ocelový plech plast dle normy UL 94-HB
Barva	RAL 9005

# Funkce

Rozsah dodávky	Včetně krytu a upevňovacího materiálu Včetně 4 držáků kabelových rezerv
Možnosti montáže	V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm V data racku s montážní výškou 45 U
Výškové moduly	42 U
Rozměry	Šířka: 95 mm Výška: 1.866 mm Hloubka: 150 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,46 kg
Brutto hmotnost	8,86 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	DK Nalepovací pásy