


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.235

Ranžírovací panel

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.235 - Ranžírovací panel s čelní klapkou

Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem s kartáčovými lištami.

Funkce

Obj. číslo	DK 5502.235
Popis výrobku	Prostor pro vedení kabelů je seshora opatřen výřezy, zde lze zavést propojovací kabely. Vpředu je ranžírovací panel vybavený klapkou a rychlouzávěry, což umožňuje bezproblémový přístup ke kabelům. Zezadu mohou být kabely zavedeny výřezem s kartáčovými lištami.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Depth of bars	100 mm
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	2 U
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,56 kg
Brutto hmotnost	1,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Kabelový management 1U kanál, RAL 9004