


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5507.130

# Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 9.12.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.130 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí až IP 55.

## Funkce

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo     | DK 5507.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiál       | Ocelový plech<br>Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením<br>Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením<br>Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barva          | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035<br>Vnitřní vybavení: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem<br>12× spona 19" 1 U, kontaktní (příložena)<br>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (příloženy)<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°<br>Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný<br>Střešní plech, jednodílný, uzavřený |
| Rozměry        | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výškové moduly | 42 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výškové moduly | 42 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Funkce

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 545 mm                                                                                         |
| Zatížitelnost                         | 15 000 N                                                                                       |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529   | IP 55                                                                                          |
| Poznámka k obj. č.                    | V případě samostatné instalace objednávejte skříň s již namontovanými, sešroubovaným bočnicemi |
| Poznámka                              | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace          |
| Základní materiál                     | Hliník                                                                                         |
| Balení                                | 1 ks                                                                                           |
| Netto hmotnost                        | 112.5                                                                                          |
| Brutto hmotnost                       | 121.5                                                                                          |
| EAN                                   | 4028177696419                                                                                  |
| ECLASS 8.0                            | 27180207                                                                                       |

## Schválení

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certifikáty | Stupeň krytí |
|-------------|--------------|