

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, předmontovanými, s 19" otočným rámem

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. Včetně praktického vybavení a přípravné montáže. 19" vnitřní vybavení s 19" velkým otočným rámem pro přímý přístup na zadní stranu 19" díky velkému úhlu otevření 130°.

Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | DK 5507.170 |
| Materiál | Ocelový plech Hliník Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanosená máčením Dveře, zadní stěna a střecha: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Rám skříně, ploché díly a vnitřní vybavení: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005 |

Funkce

| | |
|---|--|
| Rozsah dodávky | <p>Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem</p> <p>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°), s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E</p> <p>Zadní panel z ocelového plechu</p> <p>Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory</p> <p>Podlahový úchyt</p> <p>Podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory, s kabelovou průchodkou vzadu</p> <p>Otočný rám velký, s bočním krytem pro montáž 482,6 mm (19") vestavných komponentů při využití plné výšky skříně, 130°</p> <p>Bočnice, jednodílné, s možností uzamčení</p> <p>Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory</p> <p>Rohové díly podstavce a boční kryty přišroubované</p> <p>Kryty podstavce vpředu a vzadu, rohové kryty a kryty řadového spojení přiloženy</p> <p>4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)</p> <p>Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.</p> <p>12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)</p> <p>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)</p> <p>4 lišty pro mechanické uchycení kabelů (kladivová hlava) pro montáž na vnější upevňovací rovinu, vhodné na hloubku skříně (přiloženy)</p> <p>10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)</p> <p>Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s centrálním uzemňovacím bodem, předmontováno</p> <p>Paleta IPPC</p> |
| Rozměry | <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hloubka: 800 mm</p> |
| Výškové moduly | 40 U |
| Výškové moduly | 40 U |
| Výška včetně podstavce | 2 100 mm |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 147 mm |

Funkce

| | |
|-------------------------------|--|
| Design doors | Zadní stěna |
| Provedení 19" rovina (roviny) | Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný |
| Zatížitelnost | 1 500 N |
| Poznámka | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace |
| Základní materiál | Hliník |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 152,2 kg |
| Brutto hmotnost | 159,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TS IT, 19" otočný rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, předmontovanými |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | C-UR |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |