


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5508.120

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5508.120 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.



Funkce

Obj. číslo	DK 5508.120
Materiál	Ocelový plech Hliník Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné. Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	84 mm / 168 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Design doors	plná
Provedení 19" rovina (roviny)	Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost	15 000 N
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	93,7 kg

Funkce

Brutto hmotnost	98,6 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, profilové lišty 19", prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě