


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.131

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.131 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" montážním rámem

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí do IP 55.

Funkce

Obj. číslo	DK 5512.131
Materiál	Ocelový plech Hliník Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Střešní plech, jednodílný, uzavřený Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy) Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC

Funkce

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	147 mm / 105 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	545 mm
Design doors	uzavřené, IP 55
Provedení 19" rovina (roviny)	Montážní rám, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost	15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříní
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	110 kg
Brutto hmotnost	120 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch Stupeň krytí
Vysvětlení	Prohlášení o shodě
