


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.181

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.181 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s dveřmi s ventilačními otvory a 19" montážním rámem

TS IT, s ventilačními otvory, pro klimatizaci místnosti. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.

Funkce

Obj. číslo	DK 5512.181
Materiál	Ocelový plech Hliník
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné. Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), svisle dělené, závěsy 180°

Funkce

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	147 mm / 105 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	545 mm
Design doors	s ventilačními otvory
Provedení 19" rovina (roviny)	Montážní rám, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost	15 000 N
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	94,3 kg
Brutto hmotnost	99,2 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2200 x 800 mm, 47 U

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě