

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.130

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 5.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.130 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí až IP 55.

Funkce

Obj. číslo	DK 5514.130
Materiál	Ocelový plech Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem 12× spona 19" 1 U, kontaktní (příložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (příloženy) Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U

Funkce

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Zatížitelnost	15 000 N
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Poznámka k obj. č.	V případě samostatné instalace objednávejte skříň s již namontovanými, sešroubovaným bočnicemi
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	126,7 kg
Brutto hmotnost	139 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	#NV

Schválení

Certifikáty	Stupeň krytí
-------------	--------------