


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.141

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.141 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" montážním rámem

TS IT, uzavřený, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem pro zatížitelnost až 1500 kg, k dostání v různých velikostech.

Funkce

Obj. číslo	DK 5514.141
Materiál	Ocelový plech Hliník Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné. Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180°

Funkce

Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu	87 mm / 165 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	745 mm
Design doors	plná
Provedení 19" rovina (roviny)	Montážní rám, 482,6 mm (19")
Zatížitelnost	15 000 N
Poznámka	Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	113,4 kg
Brutto hmotnost	119,4 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě