


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.120

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 5.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.120 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.



Funkce

| | |
|----------------|--|
| Obj. číslo | DK 5516.120 |
| Materiál | Ocelový plech Hliník Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanosená máčením Dveře a střecha: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005 |

Funkce

| | |
|---|---|
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné. Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180° |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 1.200 mm |
| Výškové moduly | 47 U |
| Výškové moduly | 47 U |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 147 mm / 305 mm |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 745 mm |
| Design doors | plná |
| Provedení 19" rovina (roviny) | Profilové lišty, 482,6 mm (19") |
| Zatížitelnost | 15 000 N |
| Poznámka | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 120 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Brutto hmotnost | 124 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TS IT, profilové lišty 19", prosklené dveře, ŠxVxH 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U |

Schválení

| | |
|-------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |