


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

# Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 4.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.181 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s dveřmi s ventilačními otvory a 19" montážním rámem

TS IT, s ventilačními otvory, pro klimatizaci místnosti. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.

## Funkce

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | DK 5526.181  |
| Materiál       | Ocelový plech<br>Hliník  |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením<br>Vnitřní vybavení: základní barva nanosená máčením<br>Dveře a střeška: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva   |
| General colour | RAL 7035   |
| Barva          | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035<br>Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005   |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem<br>Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou<br>Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.<br>Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)<br>12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)<br>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)<br>Paleta IPPC<br>Střešní plech, vícedílný, snímatelný, pro zadní zavedení kabelů, příčný a se zakrytým výřezem pro plech s ventilátory<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180° |

# Funkce

|   |   |
|---|---|
| Rozměry   | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.200 mm<br>Hloubka: 600 mm                                   |
| Výškové moduly                                      | 24 U  |
| Výškové moduly                                      | 24 U  |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 84 mm / 168 mm  |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)               | 345 mm  |
| Design doors  | s ventilačními otvory   |
| Provedení 19" rovina (roviny)                       | Montážní rám, 482,6 mm (19")  |
| Zatížitelnost                                       | 15 000 N  |
| Poznámka  | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace |
| Základní materiál                                   | Hliník  |
| Balení  | 1 ks  |
| Netto hmotnost                                      | 49,5 kg   |
| Brutto hmotnost                                     | 52 kg   |
| Číslo celní sazby                                   | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002499  |
| ECLASS 8.0  | 27180207  |
| Popis výrobku                                       | TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 1200 x 600 mm, 24 U             |

# Schválení

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Schválení   | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch             |

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě