


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.131

Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.131 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, IP 55, s 19" montážním rámem

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech, se stupněm krytí do IP 55.

Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | DK 5528.131 |
| Materiál | Ocelový plech Hliník Hliníkové prosklené dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem, 3 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035 Vnitřní vybavení: RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180° Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180° Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E Střešní plech, jednodílný, uzavřený Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy) Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo) 12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena) 50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy) Paleta IPPC |

Funkce

| | |
|---|--|
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 800 mm |
| Výškové moduly | 38 U |
| Výškové moduly | 38 U |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 84 mm / 168 mm |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 545 mm |
| Design doors | uzavřené, IP 55 |
| Provedení 19" rovina (roviny) | Montážní rám, 482,6 mm (19") |
| Zatížitelnost | 15 000 N |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi |
| Poznámka | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříní |
| Základní materiál | Hliník |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 96,9 kg |
| Brutto hmotnost | 102 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, IP 55 |

Schválení

| | |
|-------------|------------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
