



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5528.141

# Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5528.141 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" montážním rámem

TS IT, uzavřený, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem pro zatížitelnost až 1500 kg, k dostání v různých velikostech.

## Funkce

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | DK 5528.141   |
| Materiál       | Ocelový plech<br>Hliník<br>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm   |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením<br>Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením<br>Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva  |
| General colour | RAL 7035  |
| Barva          | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035<br>Vnitřní vybavení: RAL 9005  |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou<br>Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.<br>Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)<br>12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)<br>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)<br>Paleta IPPC<br>Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180° |

## Funkce

|   |   |
|---|---|
| Rozměry   | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.800 mm<br>Hloubka: 800 mm                                   |
| Výškové moduly                                      | 38 U  |
| Výškové moduly                                      | 38 U  |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 84 mm / 168 mm  |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)               | 545 mm  |
| Design doors  | plná  |
| Provedení 19" rovina (roviny)                       | Montážní rám, 482,6 mm (19")  |
| Zatížitelnost                                       | 15 000 N  |
| Poznámka  | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace |
| Základní materiál                                   | Hliník  |
| Balení  | 1 ks  |
| Netto hmotnost                                      | 80,67 kg  |
| Brutto hmotnost                                     | 90,4 kg   |
| Číslo celní sazby                                   | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002499  |
| ECLASS 8.0  | 27180207  |
| Popis výrobku                                       | TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 1800 x 800 mm, 38 U             |

## Schválení

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Schválení   | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch             |

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě