


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5830.680

# Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 11.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5830.680 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE IP 66/NEMA 4

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4.



## Funkce

|            |   |
|------------|---|
| Obj. číslo | SE 5830.680   |
| Materiál   | Skříň: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech, 2,0 mm<br>Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm<br>Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm  |
| Povrch     | Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska: pozinkovaná<br>Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva |
| Barva      | RAL 7035  |

# Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky                      | Skříň nahoře a po stranách uzavřená<br>Dveře<br>Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Montážní deska<br>Podlaha, přírubová deska (přírubové desky)<br>Zadní stěna s možností odšroubování<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm<br>2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.800 mm<br>Hloubka: 400 mm  |
| Rozměry montážní desky (Š x V)      | 499 mm x 1.696 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 66  |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 4   |
| Type rating podle UL 50E            | Typ 1<br>Typ 2<br>Typ 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12   |
| Kód IK                              | IK10   |
| Počet dveří                         | 1  |
| Základní materiál                   | Ocelový plech  |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 100,5 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 103,6 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 396,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF             | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení   |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000261   |

# Funkce

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

|               |  |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 600x1800x400 mm, IP66/<br>NEMA 4, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvěřová, dveře<br>vpředu |
|---------------|--|

# Schválení

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

---

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Certifikáty | Povrch<br>Stupeň krytí |
|-------------|------------------------|

---

|            |  |
|------------|--|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK<br>PCF-declaration |
|------------|--|