


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5846.500

# Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Stát: 12.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5846.500 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Šířky skříně od 600 do 1800 mm. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.



## Funkce

Obj. číslo	SE 5846.500
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlahové plechy Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm Zadní stěna, dvoudílná

# Funkce

Rozměry	Šířka: 1.800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
Kód IK	IK10
Počet dveří	2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	273 kg
Brutto hmotnost	282 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozváděč SE 1800x2000x500mm RAL7034

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK