

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.500

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Stát: 8.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.500 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Nerez ocel

Šířky skříňe od 600 do 1200 mm. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.



Funkce

Obj. číslo	SE 5855.500
Popis výrobku	Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrúšený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrúšený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrúšený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400 Podlahové plechy: prázdné Montážní deska: pozinkovaná

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříňí závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.099 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
Kód IK	IK10
Počet dveří	2
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	1 ks
Netto hmotnost	195,8 kg
Brutto hmotnost	200,8 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozváděč SE 1200x2000x500 - nerez 1.4300

Schválení

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
