

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.600

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 20.6.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.600 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Nerez ocel

Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat.

Funkce

| | |
|--------------------------------|---|
| Obj. č. | SE 5855.600 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Podlahové plechy: prázdné Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry | Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 1.099 mm x 1.896 mm |

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1, 2, 3, 3R, 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 2 |
| Poznámka | S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400. |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 196 kg |
| EAN | 4028177959347 |
| E-Number Sweden | E3465424 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Schválení

| | |
|-------------|---|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |