

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6002.130

Klávesnice, výsuvná

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6002.130 - Klávesnice, výsuvná s integrovaným trackballem

Mimořádně plochá klávesnice s kurzorovými klávesami a trackballem, úchyt zároveň slouží jako dlaňová opěra.



Funkce

Obj. číslo	SM 6002.130
Popis výrobku	Mimořádně plochá klávesnice s kurzorovými klávesami a trackballem. Rukojeť slouží zároveň jako dlaňová opěra. Ergonomickou práci zajišťuje 10° šikmý výsuv.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Čelní panel: s práškovým nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozhraní	2 x USB
Number keys	84
Možnosti montáže	na všech dostatečně velkých plochách (např. dveře, bočnice) Čelní panely přímo do panelu Comfort nebo Optipanel s vhodnou velikostí
Layout	německy
Rozsah provozních teplot	5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	95 %
Rozsah skladovacích teplot	-10 °C...60 °C

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65 (z přední strany, uzavřené)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,722 kg
Brutto hmotnost	4,922 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84716060
ETIM 9	EC001692
ECLASS 8.0	19130490
Popis výrobku	Klávesnice výsuv. německy RAL7034

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---