

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6052.500

# Modul kabelového průchodu

Stát: 7.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6052.500 - Modul kabelového průchodu pro připojení nosných ramen Ø 130 mm

Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní namontovaných na stěně. U již zavedených kabelů lze namontovat dodatečně. Vybaven lištovými segmenty ve tvaru T k uchycení kabelů. Vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy.



## Funkce

Obj. číslo	CP 6052.500
Popis výrobku	Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní namontovaných na stěně. U již zavedených kabelů lze namontovat dodatečně. Vybaven lištovými segmenty ve tvaru T k uchycení kabelů. Vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy.
Výhody	Lze u již zavedených kabelů dodatečně namontovat Zvláště vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy s kladivovými hlavami pro mechanické uchycení kabelů
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55 při odborně správné montáži a zavedení kabelu
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,32 kg
Brutto hmotnost	0,341 kg

# Funkce

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
Popis výrobku	CP Kabelová vývodka