

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

**Adaptér pro nastavení sklonu
+100°/-60°**

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - Adaptér pro nastavení sklonu +100°/-60° pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm

Pro montáž na pracovní desku IW, připraveno pro upevnění o Ø 130 mm, plochy nebo upevnění/spojky s připojením nosného ramene 120 x 65 mm. Vhodné pro skříňky do 20 kg s připojením nosných ramen. S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů.

Funkce

Obj. číslo	CP 6206.460
Provedení	Pro montáž na Pracovní deska IW, připravená pro upevnění o Ø 130 mm Plochy Upevnění/spojení s připojením nosných ramen 120 x 65 mm Vhodný pro skříňky do 20 kg s připojením nosných ramen 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů
Popis výrobku	Úhel sklonu nastavitelný pomocí upínací páčky v rastru 7,2° a s možností omezení na +100°/-15° pomocí přiloženého dorazového šroubu.
Materiál	Adaptér pro nastavení sklonu: ocelový plech, s nástřikem Manžeta: plast
Barva	Adaptér pro nastavení sklonu: RAL 7035 Manžeta: RAL 7024
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu Manžeta
Otočné/s nastavitelným sklonem	Ano
Tilt angle note	Pomocí svěrné páčky nastavitelný v rastru 7,2° a pomocí přiloženého dorazového šroubu vymezený na +100°/-15°
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,86 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Popis výrobku	CP-C 60 Adaptér sklonu +/-45°, 120x65mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------