


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Připojovací konzola VESA 75/100

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Připojovací konzola VESA 75/100

Pro zadní připojení plochých ovládacích skříněk, běžně dostupných TFT a průmyslových PC s přípojkou VESA 75/100. Připojení na systémy nosných ramen Rittal CP 40 a CP 60 a u CP 120 přes adaptér z přípojky nosného ramene Ø 130 mm na rohové provedení 120 x 65 mm.



Funkce

Obj. číslo	CP 6206.480
Provedení	Připojení k systémům nosných ramen Rittal
Popis výrobku	Pro zadní připojení plochých ovládacích skříněk, běžně dostupných TFT a průmyslových PC s přípojkou VESA 75/100.
Výhody	Rychlá a jednoduchá montáž prováděná jednou osobou pomocí otvorů pro zavěšení. Více místa pro instalaci a servis Je možné vedení kabelů k přístrojům mimo a pod konzolí Snímatelný kryt pro jednoduché vedení kabelů a přístup k vnitřním přípojkám přístrojů Integrované možnosti uchycení kabelů Kryt a neztratitelné šrouby
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Barva	Připojovací konzola: RAL 7035 Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky	Včetně těsnění a upevňovacího materiálu Kabelové stahovací pásky pro uchycení kabelů
Rifid y/n	Ano
Poznámka	V závislosti na použití je zapotřebí upevnění, spojka, adaptér pro nastavení sklonu nebo adaptér

Funkce

Zatížitelnost	800 N
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,5 kg
Brutto hmotnost	2,775 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	adaptér VESA 75/99

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------