

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870 Otočný kloub

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: rittal.com)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Otočný kloub s výložníkem/bez výložníku

Pro přímou otočnou integraci ovládacích panelů do strojů a zařízení.

Funkce

Obj. číslo	CP 6206.870
Provedení	Otočný kloub bez výložníku
Popis výrobku	Pro přímou otočnou integraci do strojů a zařízení.
Výhody	S integrovaným omezením úhlu otáčení
Oblasti použití	Konstrukce skříně závěsná nebo sedící
Barva	RAL 7035
Možnosti montáže	Vhodný pro skříně s montážním výřezem Ø 130 mm
Zatížitelnost (statická)	700 N
Rotation angle/swivel area	cca 310° Použitím přiložených závitových svorníků lze omezit úhel otáčení
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,36 kg
Brutto hmotnost	1,46 kg
Číslo celní sazby	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	CP Otočný kloub bez ramene

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení výrobce