


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Nosný profil, výškově nastavitelný

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen

Nový, výškově nastavitelný nosný profil zajišťuje vždy správný přehled o rozhodujících prvcích komunikace mezi člověkem a strojem. Systém lze bez další adaptace na straně stěny namontovat přímo na komponenty systému nosných ramen CP 120 a na straně skříně na systém nosných ramen CP 60.



Funkce

Obj. číslo	CP 6212.060
Popis výrobku	Nový, výškově nastavitelný nosný profil zajišťuje vždy správný přehled o rozhodujících prvcích komunikace mezi člověkem a strojem. Systém lze bez další adaptace na straně stěny namontovat přímo na komponenty systému nosných ramen CP 120 a na straně skříně vždy podle modelu buď na systém nosných ramen CP 60, nebo CP 120.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">Nosné rameno setrvává v jakékoli polozeMožnost dalšího upevnění pomocí upínací pákyPřesná optimalizace pro zatížení při zavěšení pomocí stavěcího šroubu vpředu na nosném profiluStavěcí šroub přístupný bez demontáže komponentBezpečnost díky velké kabelové vaně a vedení kabelů na otočných bodechSnímatelná bočnice pro snadný přístup k vedení kabeluÚhel sklonu namontované skřínky je v každé výškové poloze stejnýKabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnoutVelký hmotnostní rozsah od 4 do 60 kg se třemi systémy.(Hmotnostní rozsah platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil)

Funkce

Technické údaje	Kabelová vana: 36 × 11 mm (šířka × výška), max. průchod kabelů s konektory: 41 × 17 mm (šířka × výška) Nabízí větší ergonomii díky nastavitelnému rozsahu 600 mm (± 300 mm)
Oblasti použití	Pro vysoké i malé uživatele Pro pracoviště vsedě a vestoje
Materiál	Kloubové díly: hliníkový odlitek Manžeta: plast
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Poznámka	U kombinací s výškově nastavitelným nosným profilem dodržujte tento pokyn: Při použití mezikloubu je nutné výškově nastavitelný nosný profil použít vždy v horizontální pozici, která je nejbližší ovládací skříňce.
Rozměry	Délka: 741 mm
Nosnost	4 kg...30 kg
Poznámka k obj. č.	Maximální průřez k protažení kabelů 41 x 17 mm Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,8 kg
Brutto hmotnost	11,8 kg
Číslo celní sazby	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Popis výrobku	Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen CP120/60