

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.500

Ovládací skřínky s držadlovými lištami

Stát: 15.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.500 - Ovládací skříňky s držadlovými lištami

Ovládací skříňka s držadlovými lištami v moderním designu z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60 / 120 / 180, přístup pro servisní účely volitelně zepředu nebo zezadu, hliníková čelní deska lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP 55



Funkce

Obj. číslo	CP 6320.500
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Čelní panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky	Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm Boční držadlové lišty a krytky Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS

Funkce

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 380 mm Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Provedení	Přístup pro servisní účely zezadu
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: Uzavírací vložky 27 mm, provedení A, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení B
Základní materiál	Hliník
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12.586
Brutto hmotnost	13.248
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177694002
ECLASS 8.0	27180505

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---