


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.650

# Ovládací skříně AX s držadlovými lištami

Stát: 8.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.650 - Ovládací skříň AX s držadlovými lištami

Ovládací skříň s držadlovými lištami na bázi AX, z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60/120/180, přístup pro servisní účely zezadu, hliníkovou čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP55.



## Funkce

Obj. číslo	AX 6320.650
Provedení	Připojení nosných ramen Ø 130 mm
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Čelní panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024

# Funkce

Rozsah dodávky	Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm Boční držadlové lišty s krytkami Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Provedení	Přístup pro servisní účely zezadu
Kód IK	IK08
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	17 kg
Brutto hmotnost	17,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002504

## Funkce

---

ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	AX Ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 600x600x210 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku, přístup pro servisní účely zezadu

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK