

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Ovládací skříň AX pro stolní TFT monitor do 24"

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Ovládací skříň AX pro stolní TFT monitor do 24"

Ovládací skříň pro stolní TFT monitor do 24" na bázi AX z ocelového plechu, s integrovaným držákem VESA 75/100. Efektivní a elegantní ochrana pro běžné stolní TFT monitory do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.



Funkce

Obj. číslo	AX 6321.050
Popis výrobku	Pro vestavbu běžných stolních monitorů s úhlopříčkou obrazovky do 24" ve formátech 16:9/16:10
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Držadlové lišty: hliník Krytky: plast Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo Držák TFT: ocelový plech
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi, s výřezem a výztuží pro připojení nosného ramena Ø 130 mm Okénko Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100 Boční držadlové lišty a krytky Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním
Rozměry	Šířka: 650 mm Výška: 450 mm Hloubka: 155 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Počet uzávěrů	2
Kód IK	IK08
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A
Základní materiál	Ocelový plech
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	15,66 kg
Brutto hmotnost	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

Funkce

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	AX Ovládací skříňka pro stolní TFT monitor do 24", ŠxVxH: 650x450x155 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě