

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.300 Panel Compact

Stát: 26.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.300 - Panel Compact

Ovládací skříňka v elegantním designu z hliníkových protlačovaných profilů. Ideální pro malé ovládací panely. Rozmanitá vnitřní výbava



Funkce

Obj. číslo	CP 6340.300
Provedení	S připojením nosných ramen 90 x 71 mm pro CP 40, z oceli
Popis výrobku	Pro malé ovládací jednotky, které se instalují do čelních panelů. Čelní panel se vkládá zezadu a upevňuje se zevnitř šroubovacími rozpěrnými úchytkami. Je možné používat vlastní čelní panely s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Zadní stěna se závěsy vlevo nebo vpravo. Krycí plášť střechy s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP 40, z oceli.
Materiál	Krycí plášť střechy a dna: zinkový tlakový odlitek Zadní stěna: hliník Boční díly: hliníkový protlačovaný profil Zakrytí šroubů: plast
Povrch	Krycí plášť střechy a dna, boční díly: strukturovaná prášková barva Zadní stěna: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Barva	RAL 7024

Funkce

Rozsah dodávky	Krycí plášť střechy Krycí plášť dna Zadní stěna Boční díly Zakrytí šroubů Včetně těsnění a šroubovacích rozpěrných úchytek
Rozměry	Šířka: 315 mm Výška: 238 mm Hloubka: 87 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Odpovídá šířce předního panelu	252 mm
Odpovídá výšce předního panelu	200 mm
Provedení	Přístup pro servisní účely zezadu
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,028 kg
Brutto hmotnost	4,12 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	Panel Compact, šxvxh=315x238x87mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---