


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.561 Panel Comfort

Stát: 13.12.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.561 - Panel Comfort

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability. Stupeň krytí IP 65 dle normy IEC 60 529.



## Funkce

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo     | CP 6372.561                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provedení      | Připojení nosných ramen rohové 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výhody         | Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla.<br>Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability<br>Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal                                                                                                               |
| Materiál       | Skříň: hliníkový protlačovaný profil<br>Rohové díly: zinkový tlakový odlitek<br>Ochranné rohy: plast                                                                                                                                                                                                          |
| General colour | Eloxovaný v přírodním barevném odstínu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barva          | Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu<br>Rohové díly: RAL 7035<br>Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024                                                                                                                                                                                          |
| Rozsah dodávky | Rozváděč s výřezem pro připojení nosného ramene<br>Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C<br>Včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro čelní panely<br>Zadní stěna se závěsy, závěsy na nejdelší straně skříně |

## Funkce

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Instalační hloubka                  | 74 mm                                                    |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 65                                                    |
| Protection category NEMA            | NEMA 12                                                  |
| Odpovídá šířce předního panelu      | 520 mm                                                   |
| Odpovídá výšce předního panelu      | 600 mm                                                   |
| Provedení                           | Přístup pro servisní účely zezadu                        |
| Poznámka                            | Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky |
| Základní materiál                   | Hliník                                                   |
| Uzávěr                              | Provedení uzávěru: Závítová pojistka                     |
| Balení                              | 1 ks                                                     |
| Netto hmotnost                      | 10.3                                                     |
| Brutto hmotnost                     | 13.2                                                     |
| EAN                                 | 4028177663121                                            |
| ETIM 9                              | EC002504                                                 |
| ECLASS 8.0                          | 27180505                                                 |

## Schválení

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed)                          |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |