


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.400 Optipanel

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.400 - Optipanel

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.



## Funkce

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | CP 6380.400   |
| Provedení      | Připojení nosných ramen rohové 120 x 65 mm  |
| Výhody         | Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla.<br>Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability<br>Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal |
| Materiál       | Skříň: hliníkový protlačovaný profil<br>Rohové díly: zinkový tlakový odlitek<br>Ochranné rohy: plast  |
| General colour | Eloxovaný v přírodním barevném odstínu  |
| Barva          | Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu<br>Rohové díly: RAL 7035<br>Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024  |
| Rozsah dodávky | Skříňka se závěsy na zadní stěně<br>Těsnění<br>Včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro čelní panely   |

# Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozměry                             | Šířka: 564 mm<br>Výška: 444 mm<br>Hloubka: 110 mm  |
| Instalační hloubka                  | 100 mm   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 65  |
| Odpovídá šířce předního panelu      | 520 mm   |
| Odpovídá výšce předního panelu      | 400 mm   |
| Provedení                           | Přístup pro servisní účely zezadu  |
| Poznámka                            | Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky<br>Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C<br>Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříně |
| Základní materiál                   | Hliník   |
| Uzávěr                              | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr<br>Počet uzávěrů: 2<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm   |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 7,755 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 8,163 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002504   |
| ECLASS 8.0                          | 27180505   |
| Popis výrobku                       | Optipanel, čelní panel šxv520x400, h100  |

# Schválení

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK