

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 TFT monitor

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT monitor

Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.

Funkce

Obj. číslo	SM 6450.070
Provedení	Dotyková obrazovka, odporová, USB
Popis výrobku	Vestavná varianta pro plochy a ovládací skříňky.
Výhody	Vysoce kvalitní průmyslové provedení Snížené montážní náklady díky integrovanému čelnímu rámu Není zapotřebí žádná přídavná ventilace Velmi malá montážní hloubka (45 mm)
Materiál	Čelní rám: hliník
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Těsnění Šestihranné matice (k montáži do ploch) Kabel VGA Závitový svorník M5, pro montáž na zadní stěnu Dotykové varianty navíc s integrovaným připojovacím kabelem a ovladačem CD-ROM
Rozměry	Šířka: 430 mm Výška: 343 mm
Rozhraní	VGA (D-SUB HD 15 pólů) DVI-D
Rozsah provozních teplot	0 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...85 °C
Jas displeje	400 cd/m ²
Kontrastní poměr	700 : 1
Úhlopříčka	15"
Provozní doby	50 000 h

Funkce

On Screen Display (OSD)	Ovládací tlačítka na zadní straně
Reading angle left/right	80 °
Rozlišení displeje	1024 x 768 pixelů
Poznámka k obj. č.	S VGA + DVI
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Počet barev	16,2
Rozlišení ovladače	VGA SVGA XGA
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2 kg
Brutto hmotnost	2,1 kg
Číslo celní sazby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	TFT- monitor 15" VGA+DVI

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------