

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6532.200

# Ovládací skříňky na bázi AE, s držadlovými lištami

Stát: 16.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6532.200 - Ovládací skříňky na bázi AE, s držadlovými lištami

Skříň z ocelového plechu s trojitou povrchovou úpravou je optimální ochranou proti korozi. Hliníková čelní deska při montáži lehce demontovatelná. Rychlý a bezpečný přístup pro servisní účely zepředu nebo zezadu

## Funkce

Obj. číslo	CP 6532.200
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlové lišty: s práškovým nástřikem
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlové lišty a krytky: RAL 7030
Rozsah dodávky	Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm Boční montážní profily se systémovým děrováním Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm Boční držadlové lišty s krytkami Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 210 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Základní materiál	Hliník

## Funkce

---

Balení	1 ks
Netto hmotnost	13,786 kg
Brutto hmotnost	14,512 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180505

## Schválení

---

Schválení	UL
-----------	----