

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6536.010

## Ovládací skříňky s dveřmi

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6536.010 - Ovládací skříňky s dveřmi Nerez ocel

Ovládací skříňka s dvířky z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) s madly z plastu vhodného pro potravinářský průmysl. Kombinovatelné se systémem nosných ramen CP40, nerez.



## Funkce

Obj. číslo	CP 6536.010
Provedení	S připojením nosného ramene CP 40, nerezová ocel
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Držadlové lišty: potravinářský plast s modrým zabarvením
Povrch	Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
General colour	Nerez ocel
Barva	Držadlové lišty: v odstínu podobném RAL 5002
Rozsah dodávky	Skříňka Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP 40 z nerez oceli Uzávěr s vodícím třmenem Dveře s utěsněným rámem a držadlovými lištami po stranách Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 150 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

## Funkce

Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Poznámka k obj. č.	vhodná montážní deska 5050.430 s příbalovým sáčkem 5050.507
Balení	1 ks
Netto hmotnost	7,125 kg
Brutto hmotnost	7,44 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	Ovládací skříňka CP-S /AE 400x300x150,

## Schválení

Schválení	UL
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK