


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6544.000

Ovládací skříňky s dveřmi

Stát: 12.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6544.000 - Ovládací skříňky s dveřmi

Ovládací skříňky s dvířky, ocelový plech s držadlovými lištami z hliníku. Dveřní otvor na přední straně. Krytí IP 55 Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm.

## Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo                          | CP 6544.000  |
| Materiál                            | Skříň a dveře: ocelový plech<br>Držadlové lišty: hliník<br>Krytky: plast   |
| Povrch                              | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Držadlové lišty: s práškovým nástřikem   |
| Barva                               | Skříň a dveře: RAL 7035<br>Držadlové lišty a krytky: RAL 5018  |
| Rozsah dodávky                      | Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm<br>Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm<br>Dveře s těsnicím rámem<br>Boční držadlové lišty a krytky |
| Rozměry                             | Šířka: 500 mm<br>Výška: 500 mm<br>Hloubka: 180 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55  |
| Poznámka                            | Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky  |
| Základní materiál                   | Hliník   |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 12,157 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 12,797 kg  |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |

# Funkce

---

ECLASS 8.0

27180505