


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6544.000

Ovládací skříňky s dveřmi

Stát: 12.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6544.000 - Ovládací skříňky s dveřmi

Ovládací skříňky s dvířky, ocelový plech s držadlovými lištami z hliníku. Dveřní otvor na přední straně. Krytí IP 55 Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm.

Funkce

Obj. číslo	CP 6544.000
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlové lišty: s práškovým nástřikem
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlové lišty a krytky: RAL 5018
Rozsah dodávky	Skříň s výřezem a zesílením pro systém nosných ramen CP-L, Ø 130 mm Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Dveře s těsnicím rámem Boční držadlové lišty a krytky
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 180 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12,157 kg
Brutto hmotnost	12,797 kg
Číslo celní sazby	94032080

Funkce

ECLASS 8.0

27180505