

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6706.600 Spodní díly pultu

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6706.600 - Spodní díly pultu

Spodní díly TP TopPult, čtyři šířky a dvě různé hloubky jako základ pro každé řešení TopPult. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

Funkce

Obj. číslo	TP 6706.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře otevřená Dveře, popř. dvojitě dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu) Montážní deska Podlahové plechy
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.099 mm x 571 mm
Počet dveří	2
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 675 mm Hloubka: 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka	Montážní deska, s přestavitelnou hloubkou v rastru 25 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	72 kg

Funkce

Brutto hmotnost	73 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TopPult Spodní díl ŠxVxH: 1200x675x500 mm, ocelový plech

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK