


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6707.000

Spodní díl pultu CX

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6707.000 - Spodní díl pultu CX

Pult CX, 4 varianty šířky a 2 rozdílné hloubky poskytují základ pro každé řešení pultu. Uzavírací systém AX zajišťuje jednotný vzhled a součástí dodávky jsou dvoudílné podlahové desky pro jednoduché zavedení kabelů.



Funkce

Obj. číslo	CX 6707.000
Provedení	Spodní díl
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře otevřená Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry	Šířka: 1.600 mm Výška: 675 mm Hloubka: 500 mm

Funkce

Rozměry montážní desky (Š x V)	1.520 mm x 625 mm
Počet dveří	2
Úhel otevření dveří	130°
Kód IK	IK10
Poznámka	Pro uzavření spodního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku U 2-dílné konstrukce pultu je nutný střední díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné střední díl a horní díl pultu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Počet uzávěrů	1
Provedení uzávěru	3-bodový uzavírací systém
Vložka uzávěru	Doppelbart, 3 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	78 kg
Brutto hmotnost	81 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Systém pultu CX, spodní díl pultu, ŠVH: 1600 × 675 × 500 mm, ocelový plech

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě
