


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6707.600 Spodní díly pultu

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6707.600 - Spodní díly pultu

Spodní díly TP TopPult, čtyři šířky a dvě různé hloubky jako základ pro každé řešení TopPult. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

## Funkce

Obj. číslo	TP 6707.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň nahoře otevřená Dveře, popř. dvojitě dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu) Montážní deska Podlahové plechy
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.499 mm x 571 mm
Počet dveří	2
Rozměry	Šířka: 1.600 mm Výška: 675 mm Hloubka: 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka	Montážní deska, s přestavitelnou hloubkou v rastru 25 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	85 kg

## Funkce

---

Brutto hmotnost	90 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TopPult Spodní díl ŠxVxH: 1600x675x500 mm, ocelový plech

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK